


# CMU 5 T F

Dispenser incorporato di alta qualità per il rifornimento di sapone in schiuma  
Articolo n. 1424819

**OPHARDT**  
HYGIENE

**OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH**  
Lindenau 27 | 47661 Issum | Germania  
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77  
planer@ophardt.com | www.ophardt.com

## CMU 5 T



Maße in mm - Dimensions in mm



## Riferimenti

Aeroporti, Stazioni, Hotel, Gastronomia, Cucine commerciali, Lavorazione degli alimenti, Fiere di settore, Centri congressi, Centri commerciali, Centri fitness e sportivi, Industria, Laboratori, Pratiche mediche

## Esempi di utilizzo

Servizi igienici, Bagni, Sale di cura e di esame, Cucine, Impianti di produzione

## Dati tecnici

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di donatore:             | Dispenser ricaricabile                                                                                                                                    |
| Pannello posteriore:          | Acciaio inox                                                                                                                                              |
| Quantità di riempimento (ml): | 600 ml                                                                                                                                                    |
| Pompa dosatrice:              | Pompa per sapone in schiuma di plastica resistente                                                                                                        |
| Quantità di dosaggio:         | 0,6 / 1,0 / 1,4 ml/corsa                                                                                                                                  |
| Materiale di riempimento:     | Sapone in schiuma                                                                                                                                         |
| Modalità operativa:           | senza contatto                                                                                                                                            |
| Tipo di azionamento:          | Batterie                                                                                                                                                  |
| Finestra di visualizzazione:  | Senza finestra di visualizzazione                                                                                                                         |
| Batterie:                     | 4x batterie alcaline D, 1,5 V, sostituibili, non ricaricabili                                                                                             |
| Montaggio:                    | Montaggio a parete con 4 viti e tasselli, per il montaggio dello specchietto retrovisore/installazione dell'armadio                                       |
| Pulizia:                      | Disinfezione manuale con salviette, non lavabile in lavastoviglie, non autoclavabile                                                                      |
| Garantie:                     | 5 anni                                                                                                                                                    |
| Peso netto:                   | 1,21 kg                                                                                                                                                   |
| Dimensioni (L x A x P) in mm: | 171x210x102                                                                                                                                               |
| Nota:                         | Prima di utilizzare nuovi prodotti, verificare sempre la compatibilità del prodotto e del sistema di erogazione per assicurarne la perfetta funzionalità. |